



 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2>Si3226-C-FQ</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">Si3226-C-FQ</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Silicon</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> Si3226-C-FQ Silicon</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1140 pcs Stock Available.</p> <p><b>Lieferrn von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">Si3226-C-FQ</a>
Hersteller	Silicon
Beschreibung	Si3226-C-FQ Silicon
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Specialized Hot ICs</a>
Teilstatus	1140 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	<a href="mailto:Info@Y-IC.com">Info@Y-IC.com</a>

Si3226-C-FQ ist neu im Original, Suche Si3226-C-FQ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie Si3226-C-FQ mit Garantie und Vertrauen. Anfrage Si3226-C-FQ: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3225DCX-EVB</b> Energy Micro (Silicon Labs) DAUGHTER CARD W/DISCRETE INTRFC</p>	 <p><b>SI3226-C-FQR</b> SILICON SI3226-C-FQR SILICON</p>	 <p><b>SI3225-KQR</b> SILICON SI3225-KQR SILICON</p>	 <p><b>SI3226-E-GQ</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC SLIC/CODEC 2CHANNEL 64TQFP</p>
 <p><b>SI3226-E-FQ</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC SLIC/CODEC 2CHANNEL 64TQFP</p>	 <p><b>SI3226-C-GQ</b> SILICO SI3226-C-GQ SILICO</p>	 <p><b>SI3225PPTX-EVB</b> Energy Micro (Silicon Labs) BOARD EVAL W/DISCRETE INTERFACE</p>	 <p><b>SI3225DC0-EVB</b> Energy Micro (Silicon Labs) DAUGHTER CARD W/SI3200 INTERFACE</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                  |                  |                  |                  |                 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ⚙ SI3215-KT      | ↔ SI3215M-C-FM   | ↔ SI3215M-C-FMR  | D SI3215M-FM     | ↔ SI3216-C-FM   |
| ⊣ SI3216-C-FMR   | ⚙ SI3216-C-FT    | D SI3216-FM      | ↔ SI3216-FT      | ↔ SI3216-KT     |
| ⚙ SI32171-B-FM1R | ⊣ SI32171-FM1    | ⚙ SI32176-B-FM1  | ↔ SI32176-B-FM1R | ↔ SI32176-B-FMR |
| D SI32176-B-GM   | ⚙ SI32176-C-FM1R | ⊣ SI32176-FM1    | ⚙ SI32178-B-FM1R | ↔ SI3220-BQ     |
| ↔ SI3220-FQ      | ↔ SI3220-G-GQ    | ⚙ SI3220-GQ      | ⊣ SI3220-KQR     | ↔ SI3225-KQR    |
| ↔ SI3226-C-FQR   | ↔ SI3226-FQ      | D SI32260-C-FM1R | ⚙ SI32260-C-FM2R | ⊣ SI32260-C-FMR |
| ⚙ SI32261-C-FM1R | D SI32267-C-FM1R | ↔ SI3230-E-FMR   | ↔ SI3230-EFTR    | ↔ SI3230-FT     |
| ⊣ SI3230-GT      | ⚙ SI3230-KT      | ↔ SI3230M-E-FMR  | ↔ SI3230M-FM     | ↔ SI3230M-FT    |
| ⚙ SI3230M-GT     | ⊣ SI3230M-KT     | ⚙ SI3232-GQ      | D SI3233-FM      | ↔ SI3238-FM     |
| ↔ SI3239-C-FM    | ⚙ SI3239-C-FMR   | ⊣ SI3239-E-ZM3   | ⚙ SI3239-E-ZM3R  | ↔ SI3239-FM     |

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited