








	<p><b>B39171-B3898-H810</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> B39171-B3898-H810</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> EPCOS</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> B39171-B3898-H810 EPCOS</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2281 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	B39171-B3898-H810
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	B39171-B3898-H810 EPCOS
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	2281 pcs Stock
Serie	NA
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

B39171-B3898-H810 ist neu im Original, Suche B39171-B3898-H810 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B39171-B3898-H810 EPCOS mit Garantie und Vertrauen. Anfrage B39171-B3898-H810: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>B39162B9877P810</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 1.585166GHZ 5SMD</p>	 <p><b>B39171-B3881-Z710</b> EPCOS B39171-B3881-Z710 EPCOS</p>	 <p><b>B39171-B5060-H810</b> EPCOS B39171-B5060-H810 EPCOS</p>	 <p><b>B39171-B5060-H810(167.0</b> EPCOS EPCOS SMD</p>
 <p><b>B39171-B3882-Z710-W03</b> EPCOS B39171-B3882-Z710-W03 EPCOS</p>	 <p><b>B39171-B5017-U310</b> EPCOS B39171-B5017-U310 EPCOS</p>	 <p><b>B39171-B3881-Z710-W03</b> EPCOS B39171-B3881-Z710-W03 EPCOS</p>	 <p><b>B39171B3804U210</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 170.2MHZ LOWLOSS SMD</p>

heiße Teile

Mehr

- |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ⊕ B39162-B9102-J810     | ➔ B39162-B9415-K610-S   | ➔ B39162-B9415-K610-S05 | D B39162-B9416-K610-S05 | ➔ B39162-B9417-K610-A06 |
| ⊖ B39162-B9417-K610-S01 | ⊕ B39162-B9440-M410-S05 | D B39162-B9444-M10-S01  | ➔ B39162-B9444-M410     | ➔ B39162-B9444-M410-S05 |
| ⊕ B39162-B9444-M410-S06 | ⊖ B39162-B9457-P810     | ⊕ B39162-B9474-P810     | ➔ B39162-B9482-P810-S05 | ➔ B39162-B9839-P810     |
| D B39162-B9839-P810-S05 | ⊕ B39162B7708C510       | ⊖ B39162B7775E510S      | ⊕ B39162B8636P810       | ➔ B39162B9080L310       |
| ➔ B39162B9415K610       | ➔ B39162B9417K610       | ⊕ B39171-B3881-Z710     | ⊖ B39171-B3881-Z710-W03 | ➔ B39171-B3882-Z710-W03 |
| ➔ B39171-B5017-U310     | ➔ B39171-B5060-H810     | D B39172-B1619-U810     | ⊕ B39172-B1625-U810     | ⊖ B39172-B1637-U510     |
| ⊕ B39172-B1658-B510-W03 | D B39172-B3832-U410     | ➔ B39172-B3832-U410-W03 | ➔ B39172-B4109-Z810     | ➔ B39172-B4692-Z810     |
| ⊖ B39172-B9033-E610     | ⊕ B39172-B9316-N410-S03 | ➔ B39172-B9443-M410     | ➔ B39172-B9443-M410-S05 | ➔ B39172B5109U410       |
| ⊕ B39172B9316N410       | ⊖ B39172B9443M410       | ⊕ B3918-B9308-G110      | D B39182-B1659-B510     | ➔ B39182-B3929-P810-S03 |
| ➔ B39182-B4133-U510     | ⊕ B39182-B4137-U410     | ⊖ B39182-B4142-U410     | ⊕ B39182-B4152-U510     | ➔ B39182-B4166-U410     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited