









	<h2 style="color: red;">B65806D2005X000</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">B65806D2005X000</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">EPCOS</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	INSULATING WASHER RM 5
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">B65806D2005X000.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2500 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	B65806D2005X000
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	INSULATING WASHER RM 5
Kategorie	<a href="#">Magnet-Transformatoren, Spule Komponenten &gt;</a>
Teilstatus	2500 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	Supplier Device Package RM 5
Serie	B65806
Zubehör-Typ	Insulating Washer
Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte	RM
Supplier Device-Gehäuse	RM 5
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	495-5217

B65806D2005X000 ist neu im Original, Suche B65806D2005X000 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B65806D2005X000 EPCOS mit Garantie und Vertrauen. Anfrage B65806D2005X000: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>B65806N1105D001</b> EPCOS COIL FORMER RM5 SUMIKON PM 9630</p>	 <p><b>B65805PR87</b> Epson FERRITE CORE RM 2.4UH N87 2PCS</p>	 <p><b>B65806B2203X000</b> EPCOS CLAMP RM 5</p>	 <p><b>B65806J2204X000</b> EPCOS CLAMP RM 5</p>
 <p><b>B65806D2005X000</b> EPCOS EPCOS NA</p>	 <p><b>B65806N1106D001</b> EPCOS COIL FORMER RM5 SUMIKON PM 9630</p>	 <p><b>B65806A5000X000</b> EPCOS INSULATING WASHER RM 5</p>	 <p><b>B65805P0160A045</b> EPCOS FERRITE CORE</p>

### heiße Teile

Mehr

⚙️ 12065A302GAT2A	🔌 1808GC681KAT3A	➡️ 1SMA5920BT3G	D 22203C226MAT2A	➡️ ASSR-1218-503E
⌚ B652F-2T	⚙️ B653F-2T	D B654F-2T	➡️ B65806D2005X000	➡️ B65807N400A48
⚙️ BCM3345KPB	⌚ BU1852GUW-E2	⚙️ C1005C0G1H220J050BA	🔌 C3216X5R2A474K160AA	➡️ CC0805KKX7R8BB334
D CGA3E1X7R1V684M080AC	⚙️ CL05C561JA5NNNC	⌚ CS8126-1YDPSR7G	⚙️ DT430N06KOF	➡️ ESD9X5VL2/TR
➡️ FZT7053TA	🔌 GJM1555C1H5R1DB01D	⚙️ GRM022R61A102ME19L	⌚ ICS9LPR704AGLFT	➡️ IHLP1616BZER4R7M11
🔌 LQW2UASR75G00L	➡️ M1MA152KT1G	D MAX4820ETP-T	⚙️ MAZS0750LL	⌚ MBRS140LT3G
⚙️ MMBF2202PT1G	D NCP4688DSN25T1G	➡️ NDS8434A-NL	🔌 NDS9400A	➡️ NJM2904V-TE1
⌚ P105PH06FJ	⚙️ PIC16F716-I/P	🔌 PK130F60	➡️ PM1200HCF330-3	➡️ S-812C31BMC-C4LT2G
⚙️ S-814A33AMC-BCX-T1	⌚ S-8242BAU-I8T1G	⚙️ SBR10120CTE	D SN74HC139N	➡️ STM8S105K6T6C
🔌 TDA6509AHN	⚙️ TK11228AEMS	⌚ VE-242-MW	⚙️ XC6215B272NR-G	➡️ ZXCL5213V25H5TA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited