







	<b>B3918-B9308-G110</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	B3918-B9308-G110
<b>Hersteller / Marke:</b>	Epcos	
<b>Teil der Beschreibung:</b>	B3918-B9308-G110 Epcos	
<b>RoHs Status:</b>		
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 624 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

**Spezifikationen**

Teilenummer	B3918-B9308-G110
Hersteller	Epcos
Beschreibung	B3918-B9308-G110 Epcos
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	624 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

B3918-B9308-G110 ist neu im Original, Suche B3918-B9308-G110 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B3918-B9308-G110 mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage B3918-B9308-G110: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>B39181-B4864-Z710</b> EPCOS EPCOS SMD	 <b>B39181B4864Z710</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 183.6MHZ LOWLOSS SMD	 <b>B39172B9452K610</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 1732.5MHZ SMD	 <b>B39181-B4955-H310</b> EPCOS EPCOS SMD
 <b>B39172B8801P810S5</b> Epcos / RF360 SAW FILTER	 <b>B39172B9316N410</b> EPCOS B39172B9316N410 EPCOS	 <b>B39181B5201H510</b> Epcos / RF360 FILTER SAW IF 183.6MHZ SMD	 <b>B39181B3501H810</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 183.6MHZ SMD

**heiße Teile**

Mehr

- |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ⚙ B39162B8636P810       | ↔ B39162B9080L310       | ⇒ B39162B9415K610       | D B39162B9417K610       | ⇒ B39171-B3881-Z710     |
| ⊣ B39171-B3881-Z710-W03 | ⚙ B39171-B3882-Z710-W03 | D B39171-B3898-H810     | ⇒ B39171-B5017-U310     | ⇒ B39171-B5060-H810     |
| ⚙ B39172-B1619-U810     | ⊣ B39172-B1625-U810     | ⚙ B39172-B1637-U510     | ↔ B39172-B1658-B510-W03 | ⇒ B39172-B3832-U410     |
| D B39172-B3832-U410-W03 | ⚙ B39172-B4109-Z810     | ⊣ B39172-B4692-Z810     | ⚙ B39172-B9033-E610     | ⇒ B39172-B9316-N410-S03 |
| ⇒ B39172-B9443-M410     | ↔ B39172-B9443-M410-S05 | ⚙ B39172B5109U410       | ⊣ B39172B9316N410       | ⇒ B39172B9443M410       |
| ↔ B39182-B1659-B510     | ⇒ B39182-B3929-P810-S03 | D B39182-B4133-U510     | ⚙ B39182-B4137-U410     | ⊣ B39182-B4142-U410     |
| ⚙ B39182-B4152-U510     | D B39182-B4166-U410     | ⇒ B39182-B4167-U510     | ↔ B39182-B4182-U410     | ⇒ B39182-B4215-Z810     |
| ⊣ B39182-B4635-Z610     | ⚙ B39182-B4693-Z810     | ↔ B39182-B7716-B610     | ⇒ B39182-B7821-C710     | ⇒ B39182-B7821-C710-S09 |
| ⚙ B39182-B7822-C710     | ⊣ B39182-B7822-C710-A03 | ⚙ B39182-B7822-C710-S09 | D B39182-B7844-K410     | ⇒ B39182-B7852-K410     |
| ↔ B39182-B7852-K410-S09 | ⚙ B39182-B7852-K410-SOP | ⊣ B39182-B7968-P810-S03 | ⚙ B39182-B8088-P810     | ⇒ B39182-B8561-P810     |