

	<p>BAS40-7-G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BAS40-7-G</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes</p> <p>Teil der Beschreibung: BAS40-7-G Diodes</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 421620 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BAS40-7-G
Hersteller	Diodes
Beschreibung	BAS40-7-G Diodes
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	421620 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

BAS40-7-G ist neu im Original, Suche BAS40-7-G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BAS40-7-G mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BAS40-7-G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 BAS40-E6327 INFINEO INFINEO SOT-23	 BAS40-40-E6327 INFINEON BAS40-40-E6327 INFINEON	 BAS40-GS08 VISHAY BAS40-GS08 VISHAY	 BAS40/DG/B2 NXP BAS40/DG/B2 NXP
 BAS40-7 Diodes Incorporated DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOT23-3	 BAS40-7-F Diodes Incorporated DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOT23-3	 BAS40-13 DIODES BAS40-13 DIODES	 BAS40-TP Micro Commercial Components (MCC) DIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOT23

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| ⚙️ BAS40-05W | ➡️ BAS40-06 | ➡️ BAS40-06-7-F | D BAS40-06-GS08 | ➡️ BAS40-06-V |
| ⚡️ BAS40-06-VS08 | ⚙️ BAS40-06/DG/B2 | D BAS40-06E-6327 | ➡️ BAS40-06E6327 | ➡️ BAS40-06E6433 |
| ⚙️ BAS40-06LT1 | ⚡️ BAS40-06LT1G | ⚙️ BAS40-06LT1G | ➡️ BAS40-06T-7-F | ➡️ BAS40-06W |
| D BAS40-06W-E6327 | ⚙️ BAS40-06W/DG/B2 | ⚡️ BAS40-06W/DG/C2 | ⚙️ BAS40-07 | ➡️ BAS40-07/DG |
| ➡️ BAS40-07E6327 | ➡️ BAS40-07V | ⚙️ BAS40-13 | ⚡️ BAS40-40-E6327 | ➡️ BAS40-7-F |
| ➡️ BAS40-GS08 | ➡️ BAS40/DG/B2 | D BAS4002S-02LRH | ⚙️ BAS4005-7 | ⚡️ BAS4005-7-F |
| ⚙️ BAS4005W-7 | D BAS4006-7 | ➡️ BAS4006E6327 | ➡️ BAS40BRW-7-F | ➡️ BAS40C-AU |
| ⚡️ BAS40C-R1-00001 | ⚙️ BAS40CDW | ➡️ BAS40CR1 | ➡️ BAS40CW-L_R1_000A1 | ➡️ BAS40CW-R1 |
| ⚙️ BAS40CWT/R | ⚡️ BAS40CW_R1_00001 | ⚙️ BAS40C_R1_00001 | D BAS40DW-04-7-F | ➡️ BAS40DW-05-7 |
| ➡️ BAS40DW-05-7-F | ⚙️ BAS40DW-05-F | ⚡️ BAS40DW-06 | ⚙️ BAS40DW-06-7-F | ➡️ BAS40E6327 |