
 <p>Expertise Applied   Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">MHP-TAM15-9-82</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">MHP-TAM15-9-82</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	RESET FUSE SMD
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.MHP-TAM15-9-82.pdf</a> <a href="#">2.MHP-TAM15-9-82.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 402500 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">MHP-TAM15-9-82</a>
Hersteller	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
Beschreibung	RESET FUSE SMD
Kategorie	<a href="#">Sensoren, Transducer &gt; Temperatursensoren-</a>
Teilstatus	402500 pcs Stock
Serie	MHP-TAM
Befestigungsart	Weld Tab
Abschlussart	-
Toleranz	±9°F (±5°C)
Verpackung / Gehäuse	Strap
Schaltung	SPST-NC
Schalttemperatur	180°F (82°C)
Temperatur zurücksetzen	104°F (40°C)
Aktuelle Bewertung - AC	-
Aktuelle Bewertung - DC	25A (9V), 80A (5V)
Schaltzyklen	6K

MHP-TAM15-9-82 ist neu im Original, Suche MHP-TAM15-9-82 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MHP-TAM15-9-82 Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MHP-TAM15-9-82: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>MHP-TA6-9-85</b> Hamlin / Littelfuse POLYSWITCH RESETTABLE DEVICE</p>	 <p><b>MHP-TAM6-9-77</b> Hamlin / Littelfuse RESET FUSE SMD</p>	 <p><b>MHP-TAM15-9-90</b> Hamlin / Littelfuse RESET FUSE SMD</p>	 <p><b>MHP-TAM6-9-72</b> Hamlin / Littelfuse RESET FUSE SMD</p>
 <p><b>MHP-TAM15-9-85</b> Hamlin / Littelfuse RESET FUSE SMD</p>	 <p><b>MHP-TAM15-9-77</b> Hamlin / Littelfuse RESET FUSE SMD</p>	 <p><b>MHP-TAM-9-85</b> Littelfus MHP-TAM-9-85 Littelfus</p>	 <p><b>MHP-TAM15-9-72</b> Hamlin / Littelfuse RESET FUSE SMD</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                 |                |                    |                |                  |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| ACL2520L-33NM-T | FCA20N60F      | GQM2195C2A1R3BB01D | J2-Q02A-E      | LDC21897M190-078 |
| MHP-TA15-9-82   | MHP-TA15-9-85  | MHP-TAM-9-85       | MHP-TAM15-9-72 | MHP-TAM15-9-77   |
| MHP-TAM15-9-85  | MHP-TAM15-9-90 | MHP7A30A60B        | MHP7A8A10A     | MHP7B15A60A      |
| MHPM6B10A120SL  | MHPM6B10A60D   | MHPM6B15A120SL     | MHPM7A10A120B  | MHPM7A10S120DC3  |
| MHPM7A12A120A   | MHPM7A1560A    | MHPM7A15A120A      | MHPM7A15A50A   | MHPM7A15A60      |
| MHPM7A15A60A    | MHPM7A15A6A    | MHPM7A15S120DC3    | MHPM7A16A120B  | MHPM7A20A60A     |
| MHPM7A25A120B   | MHPM7A25A12B   | MHPM7A30A60A       | MHPM7A30A60B   | MHPM7A8A120A     |
| MHPM7A8B120A    | MHPM7B12A120A  | MHPM7B15A120A      | MHPM7B15A60A   | MHPM7B15A80A     |
| MHPM7B16A120A   | MHPM7B16A120B  | MHPM7B20A120D      | MHPM7B20A60    | MHPM7B20A60A     |
| MHPM7B20A60D    | MHPM7B25A120B  | MHPM7B30A60B       | MHPM7B8A120A   | RT9808-33CX      |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited