







 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2 style="color: red;">PS9157-F3-AX</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> PS9157-F3-AX	<b>Hersteller / Marke:</b> RENESAS
<b>Teil der Beschreibung:</b> PS9157-F3-AX RENESAS	<b>RoHs Status:</b>	
<b>Lagerzustand:</b> New original, 25756 pcs Stock Available.	<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS		
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	PS9157-F3-AX
Hersteller	RENESAS
Beschreibung	PS9157-F3-AX RENESAS
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	25756 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

PS9157-F3-AX ist neu im Original, Suche PS9157-F3-AX Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie PS9157-F3-AX mit Garantie und Vertrauen. Anfrage PS9157-F3-AX: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>PS9151-V-F3-AX</b> NEC PS9151-V-F3-AX NEC</p>	 <p><b>PS9213</b> RENESAS PS9213 RENESAS</p>	 <p><b>PS9155-AX</b> CEL (California Eastern Laboratories) PHOTOCOUPLER OPEN HS OUT 5-SOP</p>	 <p><b>PS9213-A</b> CEL (California Eastern Laboratories) OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 5SOP</p>
 <p><b>PS9157-F3</b> RENESAS PS9157-F3 RENESAS</p>	 <p><b>PS9213-F3-A</b> CEL (California Eastern Laboratories) OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 5SOP</p>	 <p><b>PS9157</b> NEC PS9157 NEC</p>	 <p><b>PS9184Q-F3-A</b> RENESAS RENESAS SOP5</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                  |                   |                  |                  |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| ⚙ PS9121-V-A     | ➡ PS9121-V-AX     | ➡ PS9121-V-AX    | D PS9121-V-F3-A  | ➡ PS9121-V-F3-AX |
| ⚡ PS9121-V-F3-AX | ⚙ PS9121-V-F4-A   | D PS9121-V-F4-AX | ➡ PS9122-AX      | ➡ PS9122-AX      |
| ⚙ PS9122-F3      | ⚡ PS9122-F3-AX    | ⚙ PS9122-F3-N-AX | ➡ PS9122-F3-N-AX | ➡ PS9151-1       |
| D PS9151-A       | ⚙ PS9151-AX       | ⚡ PS9151-F3      | ⚙ PS9151-F3-A    | ➡ PS9151-F3-AX   |
| ➡ PS9151-F3-AX   | ➡ PS9151-V-A      | ⚙ PS9151-V-AX    | ⚡ PS9151-V-F3-A  | ➡ PS9151-V-F3-AX |
| ➡ PS9213-A       | ➡ PS9213-AX       | D PS9213-F3-AX   | ⚙ PS9213-F4-A    | ⚡ PS9213-F4-AX   |
| ⚙ PS9213-V-A     | D PS9213-V-AX     | ➡ PS9213-V-F3-A  | ➡ PS9213-V-F3-AX | ➡ PS9213-V-F4-A  |
| ⚡ PS9214-A       | ⚙ PS9214-AX       | ➡ PS9214-F3-A    | ➡ PS9214-F3-AX   | ➡ PS9214-F4-A    |
| ⚙ PS9214-F4-AX   | ⚡ PS9214-V-AX     | ⚙ PS9214-V-F3-A  | D PS9214-V-F4-A  | ➡ PS9301L-AX     |
| ➡ PS9301L-E3-AX  | ⚙ PS9301L-V-E3-AX | ⚡ PS9301L2-AX    | ⚙ PS9301L2-V-AX  | ➡ PS9303L-AX     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited