








	<p><b>B39801-R2712-U310</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> B39801-R2712-U310</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> EPCOS</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> B39801-R2712-U310 EPCOS</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1346 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	B39801-R2712-U310
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	B39801-R2712-U310 EPCOS
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	1346 pcs Stock
Serie	NA
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

B39801-R2712-U310 ist neu im Original, Suche B39801-R2712-U310 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B39801-R2712-U310 EPCOS mit Garantie und Vertrauen. Anfrage B39801-R2712-U310: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>B39801R2712U310</b> Epcos / RF360 SAW RES 804.5000MHZ SMD</p>	 <p><b>B39791B7942P810S3</b> Epcos / RF360 SAW FILTER</p>	 <p><b>B39800-X3402-U910</b> EPCOS B39800-X3402-U910 EPCOS</p>	 <p><b>B39811B4064U810</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 810MHZ LOWLOSS SMD</p>
 <p><b>B39805B1709H310</b> Epcos / RF360 FILTER SAW IF 80.460MHZ SMD</p>	 <p><b>B39800X3403H810</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 72.54/80.46MHZ 12SMD</p>	 <p><b>B39805-B1709-H310</b> EPCOS B39805-B1709-H310 EPCOS</p>	 <p><b>B39805B1729H810</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 80.46MHZ 12SMD</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ B39751B8300P810	↔ B39751B9899P810	⇒ B39765-B1707-H310	D B39765-B1710-H310	⇒ B39765-B1722-U310
⊣ B39765B1707H310	⊛ B39765B1710H310	D B39765B1727H810	⇒ B39771-B8531-P810-S03	⇒ B39771-B8538-P810-S05
⊛ B39781-B7677-A710-S03	⊣ B39781-B7928-P810	⊛ B39781-B7935-P810	↔ B39781-B7935-P810-S03	⇒ B39781-B8005-P810
D B39781-B8323-P810-S05	⊛ B39781-B8323-P810S05	⊣ B39781-B8817-P810	⊛ B39781-LI60B-A710	⇒ B39781-LI85D-A710
⇒ B39781B7935P810	↔ B39781B8323P810S05	⊛ B39781LI85DA710	⊣ B39791-B7929-P810	⇒ B39800-X3402-U910
↔ B39805-B1709-H310	⇒ B39805B1709H310	D B39821-B3836-U410	⊛ B39821-B3836-U410W9	⊣ B39821B3836U410W9
⊛ B39831-B1671-B510	D B39831-B5008-U410	⇒ B39831-B5137-U410	↔ B39841-B4122-U410	⇒ B39841-B4180-U410
⊣ B39841-B7748-E510	⊛ B39841-B7761-E410-A03	↔ B39841-B9003-E910	⇒ B39841-B9003-E910-S09	⇒ B39841-B9011-E710-A03
⊛ B39841-B9425-M410	⊣ B39841-B9425-M410-S01	⊛ B39841-B9425-M410-S05	D B39841-B9426-M410	⇒ B39841B5158U410
↔ B39841B9011E710A03	⊛ B39841B9426M410	⊣ B39850-B4943-U910	⊛ B39850B4943U910	⇒ B39851-B4404-P810

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited