








	<b>B39931B3919U410</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	B39931B3919U410
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Epcos / RF360
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	FILTER SAW 925MHZ 6SMD
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 6454 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

**Spezifikationen**

Teilenummer	B39931B3919U410
Hersteller	Epcos / RF360
Beschreibung	FILTER SAW 925MHZ 6SMD
Kategorie	Filter > SAW-Filter
Teilstatus	6454 pcs Stock
Serie	*
Bewertungen	AEC-Q200
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm)
Höhe (max)	0.043" (1.10mm)
Einfügedämpfung	1.4dB
Anwendungen	General Purpose
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, No Lead
Frequency - Zentrum	925MHz
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	B3919

B39931B3919U410 ist neu im Original, Suche B39931B3919U410 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B39931B3919U410 Epcos / RF360 mit Garantie und Vertrauen. Anfrage B39931B3919U410: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>B39931B3944H110</b> Epcos / RF360 DCC6E Q 3.0X3.0 FILTER	 <b>B39931B3916U410</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 6SMD	 <b>B39931B3758H110</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 6SMD	 <b>B39931-B4063-U810</b> REPCOS B39931-B4063-U810 REPCOS
 <b>B39931B3921U410</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 6SMD	 <b>B39931-B4040-Z810</b> EPCOS B39931-B4040-Z810 EPCOS	 <b>B39931B4018Z810</b> Epcos / RF360 DUPLEXER RF 926.25&903.75MHZ SMD	 <b>B39931B3926U410</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 6SMD

**heiße Teile**

Mehr

- |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ⚙ B39901-B7726-C610     | ➔ B39901-B7764-E411     | ➔ B39901-B8763-P810     | D B39901-B8763-P810-A05 | ➔ B39901-B8764-P810-A05 |
| ⚙ B39901-B8766-P810     | ⚙ B39901-B8766-P810-A05 | D B39901-B9311-G110     | ➔ B39901-B9322-N410-S09 | ➔ B39901-B9431-M410     |
| ⚙ B39901-B9431-M410-A06 | ⚙ B39901-B9431-M410-S0G | ⚙ B39901-B9435-M410-S06 | ➔ B39901-B9442-M410-S01 | ➔ B39901-B9442-M410-S05 |
| D B39901-B9830-P810     | ⚙ B39901B7681L310       | ⚙ B39901B8743P810       | ⚙ B39901B9311G110       | ➔ B39901B9442M410       |
| ➔ B39931-B3868-U410     | ➔ B39931-B3944-H110     | ⚙ B39931-B4018-Z810     | ⚙ B39931-B4062-U810     | ➔ B39931-B4063-U810     |
| ➔ B39931B4062U810       | ➔ B39936-B4003-Z810     | D B39941-B4104-Z610     | ⚙ B39941-B4115-U510     | ⚙ B39941-B4116-U410     |
| ⚙ B39941-B4127-U410     | D B39941-B4141-U510     | ➔ B39941-B5161-U410     | ➔ B39941-B7675-P810     | ➔ B39941-B7700-B610     |
| ⚙ B39941-B7705-B610     | ⚙ B39941-B7706-B610     | ➔ B39941-B7707-C510     | ➔ B39941-B7710-C610     | ➔ B39941-B7721-C910     |
| ⚙ B39941-B7820-C710     | ⚙ B39941-B7820-C710-S09 | ⚙ B39941-B7820-C710-S09 | D B39941-B7833-C710     | ➔ B39941-B7833-C710-S09 |
| ➔ B39941-B7837-K410     | ⚙ B39941-B7837-K410-S09 | ⚙ B39941-B7953-E110-S03 | ⚙ B39941-B8052-F210     | ➔ B39941-B8072-P810-S05 |