









 <p>Expertise Applied Answers Delivered</p>	<h2>CG2230MS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: CG2230MS</p> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <p>Teil der Beschreibung: GDT 230V 20KA SURFACE MOUNT</p> <p>Datenblätter:  CG2230MS.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	CG2230MS
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	GDT 230V 20KA SURFACE MOUNT
Kategorie	Schaltkreisschutz > Gas Entladung Tube Arresters
Teilstatus	500 pcs Stock
Serie	CG2
Befestigungsart	Surface Mount
Toleranz	-
Verpackung / Gehäuse	2-SMD Cylinder Square End
Anzahl der Pole	2
Spannung - Ableitstoßstrom (Nom)	230V
Impulsentladungsstrom (8 / 20µs)	20000A (20kA)
Fail-Short	No
Verpackung	Tape & Reel (TR)

CG2230MS ist neu im Original, Suche CG2230MS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie CG2230MS Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen. Anfrage CG2230MS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>CG2230LTR Hamlin / Littelfuse GDT 230V 20KA THROUGH HOLE</p>	 <p>CG2250L Hamlin / Littelfuse GDT 250V 20KA THROUGH HOLE</p>	 <p>CG2230LSNTR Hamlin / Littelfuse GDT 230V 20KA THROUGH HOLE</p>	 <p>CG2230SN Hamlin / Littelfuse GDT 230V 20KA</p>
 <p>CG2250 Hamlin / Littelfuse GDT 250V 20KA</p>	 <p>CG2230U050X4C Cornell Dubilier Electronics CAP ALUM 22000UF 50V SCREW</p>	 <p>CG2230LSSN Hamlin / Littelfuse GDT 230V 20KA SURFACE MOUNT</p>	 <p>CG2230LSSNTR Hamlin / Littelfuse GDT 230V 20KA SURFACE MOUNT</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ 6RI75A-120	➡ AD5311BRM-REEL	➡ ATTINY2313V-10SI	D BC213159A15-RK-E4	➡ C90P101-00004-H
⊣ CG2211A-CQE3	⚙ CG2212A-INE3	D CG2250MSTR	➡ CG24103A#DV18	➡ CG290002UBTM
⚙ CG290002UKTM	⊣ CR70U-040	⚙ CY24292LFXCT	➡ DMN3025LFG-13	➡ DS1086LU+T
D EDZVT2R5.1B	⚙ FDP26N40	⊣ FM22L16-55-TGTR	⚙ GCM0335C1E1R0CD03D	➡ GRM219R61A106KE44D
➡ IDT70V25L25PF	➡ LA5772MP	⚙ LA70100M-TRM-E	⊣ LQH55PN2R7NR0L	➡ MAX9912EKA+T
➡ MBRB25H60CTHE3/81	➡ MCR08MT1G	D MIC2159YMME	⚙ MIC2843AYMT-TR	⊣ MIC8114TUYTR
⚙ N500CH40LOO	D NJM3771D2	➡ PC3HU7AJ0000F	➡ RLS4148TE61	➡ S-814A38AMC-BDC-T2
⊣ S-8211CBB-I6T1U	⚙ SAFFB1G96AA1F0AR15	➡ SM10CXC314	➡ SM14CXC176	➡ SMAJ5.0-E3
⚙ SMAZ5930B	⊣ SN105250ARRGZR	⚙ TDA6405ATS	D TEVA0R4V05D4X	➡ TLV1117-18CKCS
➡ UPA2751GR-E1	⚙ V375B15H300AL	⊣ XC6210B302MR	⚙ XP01117001MT	➡ XR1008IST5MTR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited