









	<p>SI3019-E-FTR</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI3019-E-FTR</p> <p>Hersteller / Marke: SILICON</p> <p>Teil der Beschreibung: SI3019-E-FTR SILICON</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 1756 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI3019-E-FTR
Hersteller	SILICON
Beschreibung	SI3019-E-FTR SILICON
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	1756 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

SI3019-E-FTR ist neu im Original, Suche SI3019-E-FTR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3019-E-FTR mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3019-E-FTR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3019-C-FT Energy Micro (Silicon Labs) IC LINE-SIDE DAA 16TSSOP</p>	 <p>SI3019-F-FM Energy Micro (Silicon Labs) IC LINE-SIDE DAA 20QFN</p>	 <p>SI3019-F-FSR Energy Micro (Silicon Labs) IC LINE-SIDE DAA 16SOIC</p>	 <p>SI3019-F-FS Energy Micro (Silicon Labs) IC LINE-SIDE DAA 16SOIC</p>
 <p>SI3018-X-FS SILICON SILICON SOP16</p>	 <p>SI3019-F-FMR Energy Micro (Silicon Labs) IC LINE-SIDE DAA 20QFN</p>	 <p>SI3019-BT SILICON SILICON TSSOP16</p>	 <p>SI3018-KSR SILICON SI3018-KSR SILICON</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| ⚙ SI3014-FS | ↔ SI3014-KS | ↔ SI3014-KSR | D SI3014-XS2R | ↔ SI3015-E-FS |
| ↔ SI3015-F-FSR | ⚙ SI3015-FS | D SI3015-FSR | ↔ SI3015-KS | ↔ SI3015-KSR |
| ⚙ SI3016-F-FSR | ↔ SI3016-FS | ⚙ SI3016-FS | ↔ SI3016-KS | ↔ SI3016-KSR |
| D SI3017-F-FSR | ⚙ SI3017-FS | ↔ SI3017-KSR | ⚙ SI3018-F-FS | ↔ SI3018-F-FSR |
| ↔ SI3018-F-FT | ↔ SI3018-F-GS | ⚙ SI3018-FS | ↔ SI3018-FSR | ↔ SI3018-KT |
| ↔ SI3019-F-FMR | ↔ SI3019-F-FS | D SI3019-F-FSP | ⚙ SI3019-F-FSR | ↔ SI3019-F-FT |
| ⚙ SI3019-F-GS | D SI3019-F-GT | ↔ SI3019-F-GT | ↔ SI3019-FS | ↔ SI3019-FT |
| ↔ SI3019-GS | ⚙ SI3019-KS | ↔ SI3019-KSR | ↔ SI3019-KT | ↔ SI3019-KTR |
| ⚙ SI3019-X-FS | ↔ SI30202DY | ⚙ SI3021-BS | D SI3021-C-ZT9R | ↔ SI3021-FS |
| ↔ SI3021-FSR | ⚙ SI3021-KS | ↔ SI3021-KSR | ⚙ SI3021-KT | ↔ SI3021-XS5R |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited