
	<h2>HSMG-C177</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HSMG-C177</p> <p>Hersteller / Marke: Avago Technologies (Broadcom Limited)</p> <p>Teil der Beschreibung: LED GREEN DIFFUSED 0805 SMD</p> <p>Datenblätter: 1.HSMG-C177.pdf 2.HSMG-C177.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2980 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HSMG-C177
Hersteller	Avago Technologies (Broadcom Limited)
Beschreibung	LED GREEN DIFFUSED 0805 SMD
Kategorie	Optoelektronik > LED-Anzeige-diskret
Teilstatus	2980 pcs Stock
Serie	-
Farbe	Green
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	2.00mm L x 1.25mm W
Höhe (max)	0.40mm
Eigenschaften	-
Verpackung / Gehäuse	0805 (2012 Metric)
Supplier Device-Gehäuse	Chip LED
Strom - Test	20mA
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	2.2V
Linsestil / größe	Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.25mm
Millicandela-Bewertung	15mcd
Wellenlänge - Spitze	570nm
Blickwinkel	130°
Glasfarbe	White
Objektivtransparenz	Diffused
Wellenlänge - dominant	572nm
Verpackung	Tape & Reel (TR)

HSMG-C177 ist neu im Original, Suche HSMG-C177 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HSMG-C177 Avago Technologies (Broadcom Limited) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HSMG-C177: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 HSMG-C120 Avago Technologies (Broadcom Limited) LED GREEN CLEAR 0603 R/A SMD	 HSMG-C170 green AVAGO AVAGO SMD	 HSMG-C190 Avago Technologies (Broadcom Limited) LED GREEN DIFFUSED 0603 SMD	 HSMG-C150 Avago Technologies (Broadcom Limited) LED GREEN DIFFUSED 1206 SMD
 HSMG-C191 Avago Technologies (Broadcom Limited) LED GREEN DIFFUSED 0603 SMD	 HSMG-C170 Avago Technologies (Broadcom Limited) LED GREEN DIFFUSED 0805 SMD	 HSMG-C260 Agilent Agilent 1206( HSMG-C265 Avago Technologies (Broadcom Limited) LED GREEN DIFFUSED 1305 SMD REV

heiße Teile

Mehr

⊗ HSME-A100-L01J1	↔ HSME-A100-L7YJ1	⇒ HSME-A100-N82J1	D HSME-C170	⇒ HSME-C191
⊣ HSMF-C265	⊗ HSMF-A203-A00J1	D HSMF-A206-A00J1	⇒ HSMF-A222-A00J1	⇒ HSMF-A255-MZ0J1
⊗ HSMF-A301-A00J1	⊣ HSMF-A341-A00J1	⊗ HSMF-C114	↔ HSMF-C115	⇒ HSMF-C118
D HSMF-C156	⊗ HSMF-C157	⊣ HSMF-C166	⊗ HSMG-A100-H01J1	⇒ HSMG-A100-J02J1
⇒ HSMG-A100-L82J1	↔ HSMG-C110	⊗ HSMG-C120	⊣ HSMG-C150	⇒ HSMG-C170
↔ HSMG-C190	⇒ HSMG-C191	D HSMG-C197	⊗ HSMG-C265	⊣ HSMG-C650
⊗ HSMG-D670	D HSMG-D670#R31	⇒ HSMG-H690	↔ HSMG-L640	⇒ HSMH-C110
⊣ HSMH-C120	⊗ HSMH-C150	↔ HSMH-C170	⇒ HSMH-C190	⇒ HSMH-C190-000C1
⊗ HSMH-C265	⊣ HSMH-C680	⊗ HSMJ-A101-S00J1	D HSMJ-A401-U40M1	⇒ HSMH-A431-X90M1
↔ HSML-C110	⊗ HSML-C170	⊣ HSML-C191	⊗ HSMM-A100-S00J1	⇒ HSMM-A100-S8PJ1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited