







	<b>B39821-B3836-U410</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	B39821-B3836-U410
<b>Hersteller / Marke:</b>	EPCOS	
<b>Teil der Beschreibung:</b>	B39821-B3836-U410 EPCOS	
<b>RoHs Status:</b>		
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 6192 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	B39821-B3836-U410
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	B39821-B3836-U410 EPCOS
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	6192 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

B39821-B3836-U410 ist neu im Original, Suche B39821-B3836-U410 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B39821-B3836-U410 mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage B39821-B3836-U410: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>B39821B3836U410W9</b> EPCOS B39821B3836U410W9 EPCOS	 <b>B39821-B3836-U410W9</b> EPCOS B39821-B3836-U410W9 EPCOS	 <b>B39811B4321P810</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 806MHZ 5SMD	 <b>B39821B5046U510</b> Epcos / RF360 FILTER SAW RF 815.50MHZ SMD
 <b>B39811B5094U410</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 810.00MHZ SMD	 <b>B39811B8316P812</b> Epcos / RF360 MOBILE SAW FILTER 1411	 <b>B39831-B1671-B510</b> EPCOS B39831-B1671-B510 EPCOS	 <b>B39831-B5008-U410</b> EPCOS B39831-B5008-U410 EPCOS

heiße Teile

Mehr

- |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ⚙ B39765-B1710-H310     | ➡ B39765-B1722-U310     | ➡ B39765B1707H310       | D B39765B1710H310       | ➡ B39765B1727H810       |
| ⊣ B39771-B8531-P810-S03 | ⚙ B39771-B8538-P810-S05 | D B39781-B7677-A710-S03 | ➡ B39781-B7928-P810     | ➡ B39781-B7935-P810     |
| ⚙ B39781-B7935-P810-S03 | ⊣ B39781-B8005-P810     | ⚙ B39781-B8323-P810-S05 | ➡ B39781-B8323-P810S05  | ➡ B39781-B8817-P810     |
| D B39781-Li60B-A710     | ⚙ B39781-Li85D-A710     | ⊣ B39781B7935P810       | ⚙ B39781B8323P810S05    | ➡ B39781Li85DA710       |
| ➡ B39791-B7929-P810     | ➡ B39800-X3402-U910     | ⚙ B39801-R2712-U310     | ⊣ B39805-B1709-H310     | ➡ B39805B1709H310       |
| ➡ B39821-B3836-U410W9   | ➡ B39821B3836U410W9     | D B39831-B1671-B510     | ⚙ B39831-B5008-U410     | ⊣ B39831-B5137-U410     |
| ⚙ B39841-B4122-U410     | D B39841-B4180-U410     | ➡ B39841-B7748-E510     | ➡ B39841-B7761-E410-A03 | ➡ B39841-B9003-E910     |
| ⊣ B39841-B9003-E910-S09 | ⚙ B39841-B9011-E710-A03 | ➡ B39841-B9425-M410     | ➡ B39841-B9425-M410-S01 | ➡ B39841-B9425-M410-S05 |
| ⚙ B39841-B9426-M410     | ⊣ B39841B5158U410       | ⚙ B39841B9011E710A03    | D B39841B9426M410       | ➡ B39850-B4943-U910     |
| ➡ B39850B4943U910       | ⚙ B39851-B4404-P810     | ⊣ B39851-B7679-A710-S03 | ⚙ B39851-B8091-P810     | ➡ B39851-B8633-P810-S05 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited