










| | |
|---|--|
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | <h2 style="color: red;">B39805-B1709-H310</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: B39805-B1709-H310</p> <p>Hersteller / Marke: EPCOS</p> <p>Teil der Beschreibung: B39805-B1709-H310 EPCOS</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 1191 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|----------------|--|
| Teilenummer | B39805-B1709-H310 |
| Hersteller | EPCOS |
| Beschreibung | B39805-B1709-H310 EPCOS |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs |
| Teilstatus | 1191 pcs Stock |
| Serie | - |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |

B39805-B1709-H310 ist neu im Original, Suche B39805-B1709-H310 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B39805-B1709-H310 mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage B39805-B1709-H310: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>B39801R2712U310 Epcos / RF360 SAW RES 804.5000MHZ SMD</p> |  <p>B39811B4070U410 Epcos / RF360 FILTER SAW RF 810.00MHZ SMD</p> |  <p>B39811B4321P810 Epcos / RF360 FILTER SAW 806MHZ 5SMD</p> |  <p>B39811B4064U810 Epcos / RF360 FILTER SAW 810MHZ LOWLOSS SMD</p> |
|  <p>B39800X3403H810 Epcos / RF360 FILTER SAW 72.54/80.46MHZ 12SMD</p> |  <p>B39805B1709H310 Epcos / RF360 FILTER SAW IF 80.460MHZ SMD</p> |  <p>B39805B1729H810 Epcos / RF360 FILTER SAW 80.46MHZ 12SMD</p> |  <p>B39800-X3402-U910 EPCOS B39800-X3402-U910 EPCOS</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| B39751B9899P810 | B39765-B1707-H310 | B39765-B1710-H310 | B39765-B1722-U310 | B39765B1707H310 |
| B39765B1710H310 | B39765B1727H810 | B39771-B8531-P810-S03 | B39771-B8538-P810-S05 | B39781-B7677-A710-S03 |
| B39781-B7928-P810 | B39781-B7935-P810 | B39781-B7935-P810-S03 | B39781-B8005-P810 | B39781-B8323-P810-S05 |
| B39781-B8323-P810S05 | B39781-B8817-P810 | B39781-LI60B-A710 | B39781-LI85D-A710 | B39781B7935P810 |
| B39781B8323P810S05 | B39781LI85DA710 | B39791-B7929-P810 | B39800-X3402-U910 | B39801-R2712-U310 |
| B39805B1709H310 | B39821-B3836-U410 | B39821-B3836-U410W9 | B39821B3836U410W9 | B39831-B1671-B510 |
| B39831-B5008-U410 | B39831-B5137-U410 | B39841-B4122-U410 | B39841-B4180-U410 | B39841-B7748-E510 |
| B39841-B7761-E410-A03 | B39841-B9003-E910 | B39841-B9003-E910-S09 | B39841-B9011-E710-A03 | B39841-B9425-M410 |
| B39841-B9425-M410-S01 | B39841-B9425-M410-S05 | B39841-B9426-M410 | B39841B5158U410 | B39841B9011E710A03 |
| B39841B9426M410 | B39850-B4943-U910 | B39850B4943U910 | B39851-B4404-P810 | B39851-B7679-A710-S03 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited