






	<p><b>BAS4006-7</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BAS4006-7</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> VISHAY</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> BAS4006-7 VISHAY</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Lieferrn von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>

**Spezifikationen**

Teilenummer	BAS4006-7
Hersteller	VISHAY
Beschreibung	BAS4006-7 VISHAY
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	3000 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

BAS4006-7 ist neu im Original, Suche BAS4006-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BAS4006-7 mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BAS4006-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>BAS4005WE6327BTS1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT323</p>	 <p><b>BAS4005W-7</b> xx BAS4005W-7 xx</p>	 <p><b>BAS4006E6327</b> INTERSIL BAS4006E6327 INTERSIL</p>	 <p><b>BAS4006E6327HTSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT23</p>
 <p><b>BAS4005WH6327XTSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT323</p>	 <p><b>BAS4005E6433HTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT23</p>	 <p><b>BAS4005E6327HTSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT23</p>	 <p><b>BAS4006E6433HTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT23</p>

**heiße Teile**

Mehr

- |                    |                      |                  |                    |                     |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| ⚙️ BAS40-06E-6327  | ➡️ BAS40-06E6327     | ➡️ BAS40-06E6433 | D BAS40-06LT1      | ➡️ BAS40-06LT1G     |
| ⚡️ BAS40-06LT1G    | ⚙️ BAS40-06T-7-F     | D BAS40-06W      | ➡️ BAS40-06W-E6327 | ➡️ BAS40-06W/DG/B2  |
| ⚙️ BAS40-06W/DG/C2 | ⚡️ BAS40-07          | ⚙️ BAS40-07/DG   | ➡️ BAS40-07E6327   | ➡️ BAS40-07V        |
| D BAS40-13         | ⚙️ BAS40-40-E6327    | ⚡️ BAS40-7-F     | ⚙️ BAS40-7-G       | ➡️ BAS40-GS08       |
| ➡️ BAS40/DG/B2     | ➡️ BAS4002S-02LRH    | ⚙️ BAS4005-7     | ⚡️ BAS4005-7-F     | ➡️ BAS4005W-7       |
| ➡️ BAS4006E6327    | ➡️ BAS40BRW-7-F      | D BAS40C-AU      | ⚙️ BAS40C-R1-00001 | ⚡️ BAS40CDW         |
| ⚙️ BAS40CR1        | D BAS40CW-L_R1_000A1 | ➡️ BAS40CW-R1    | ➡️ BAS40CWT/R      | ➡️ BAS40CW_R1_00001 |
| ⚡️ BAS40C_R1_00001 | ⚙️ BAS40DW-04-7-F    | ➡️ BAS40DW-05-7  | ➡️ BAS40DW-05-7-F  | ➡️ BAS40DW-05-F     |
| ⚙️ BAS40DW-06      | ⚡️ BAS40DW-06-7-F    | ⚙️ BAS40E6327    | D BAS40E8224       | ➡️ BAS40LP-7        |
| ➡️ BAS40LP-7-F     | ⚙️ BAS40LT1          | ⚡️ BAS40LT1G     | ⚙️ BAS40SDW        | ➡️ BAS40ST/R        |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited