







 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2 style="color: red;">S-80740AN-D4-T1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> S-80740AN-D4-T1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> SEIKO</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> S-80740AN-D4-T1 SEIKO</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 50000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Lieferrn von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	S-80740AN-D4-T1
Hersteller	SEIKO
Beschreibung	S-80740AN-D4-T1 SEIKO
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	50000 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

S-80740AN-D4-T1 ist neu im Original, Suche S-80740AN-D4-T1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S-80740AN-D4-T1 mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S-80740AN-D4-T1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>S-80740AL-A4</b> SEIKO SEIKO SOT-89</p>	 <p><b>S-80740SN-D4-T1</b> Siliconi S-80740SN-D4-T1 Siliconi</p>	 <p><b>S-80740SN</b> SEIKO SEIKO SOT-153SOT23-5</p>	 <p><b>S-80740AL-A4-T1</b> SEIKO S-80740AL-A4-T1 SEIKO</p>
 <p><b>S-80740AL-A4T1G</b> SEIKO S-80740AL-A4T1G SEIKO</p>	 <p><b>S-80740SL</b> SEIKO S-80740SL SEIKO</p>	 <p><b>S-80741AL</b> Original TO92</p>	 <p><b>S-80740SL-A4-T1</b> SEIKO S-80740SL-A4-T1 SEIKO</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                    |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ⚙ S-80733AL-AX-T2  | ➡ S-80733AL-AXT1G | ➡ S-80733SN       | D S-80733SN-DX-T1 | ➡ S-80734AN       |
| ⊣ S-80734AN-DY-T1  | ⚙ S-80735AL-AZ-T1 | D S-80735AN-DZ-T1 | ➡ S-80735SN       | ➡ S-80735SN-DZ-T1 |
| ⚙ S-80735SN-DZ-T1G | ⊣ S-80736AL-AO-T1 | ⚙ S-80736AN-D0-T1 | ➡ S-80736AN-DO-T1 | ➡ S-80736SN-D0-T1 |
| D S-80737AL-A1-T1  | ⚙ S-80737AN-D1-T1 | ⊣ S-80738AN-D2-T1 | ⚙ S-80739AN-D3-T1 | ➡ S-80739SN-D3-T1 |
| ➡ S-80740AH        | ➡ S-80740AH-B4-T1 | ⚙ S-80740AL-A4-T1 | ⊣ S-80740AL-A4T1G | ➡ S-80740AN       |
| ➡ S-80740SL        | ➡ S-80740SL-A4-T1 | D S-80740SN-D4-T1 | ⚙ S-80741AL-A5-T1 | ⊣ S-80741AN       |
| ⚙ S-80742AL-A6-T1  | D S-80742AN       | ➡ S-80742AN-D6-F1 | ➡ S-80742AN-D6-T1 | ➡ S-80742SL-A6-T1 |
| ⊣ S-80742SN        | ⚙ S-80742SN-D6-T1 | ➡ S-80743AL       | ➡ S-80743AN       | ➡ S-80743AN-D7-T1 |
| ⚙ S-80744AL-A8-T1  | ⊣ S-80744AN-D8-T1 | ⚙ S-80744HL-U8-T1 | D S-80745AH-B9-T1 | ➡ S-80745AL-A9-T1 |
| ➡ S-80745AM-D9-T1  | ⚙ S-80745AN       | ⊣ S-80745AN-B9-T1 | ⚙ S-80745AN-D9-T1 | ➡ S-80745SL-A9-T1 |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited