









| | |
|---|---|
|  | <h2>MM74HC123AM</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: MM74HC123AM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IC MULTIVIBRATOR MONO DL 16-SOIC</p> <p>Datenblätter:  MM74HC123AM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10806 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | MM74HC123AM |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | IC MULTIVIBRATOR MONO DL 16-SOIC |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Logik - Multivibratoren |
| Teilstatus | 10806 pcs Stock |
| detaillierte Beschreibung | Monostable Multivibrator 22ns 16-SOIC |
| Serie | 74HC |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-SOIC |
| Spannungsversorgung | 2V ~ 6V |
| Logiktyp | Monostable |
| Strom - hoch, niedrig | 5.2mA, 5.2mA |
| Schmitt-Trigger-Eingang | Yes |
| Unabhängige Schaltkreise | 2 |
| Ausbreitungsverzögerung | 22ns |
| Verpackung | Tube |
| Basisteilenummer | 74HC123 |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |



















































MM74HC123AM ist neu im Original, Suche MM74HC123AM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MM74HC123AM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MM74HC123AM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>MM74HC123AJ NS NS CDIP</p> |  <p>MM74HC11N NS MM74HC11N NS</p> |  <p>MM74HC123AM Fairchild/ON Semiconductor IC MULTIVIBRATOR MONO DL 16-SOIC</p> |  <p>MM74HC123AMTCX Fairchild/ON Semiconductor IC MULTIVIBRATOR DUAL 16-TSSOP</p> |
|  <p>MM74HC112MX NS NS SOP</p> |  <p>MM74HC113M NS MM74HC113M NS</p> |  <p>MM74HC123AMTC Fairchild/ON Semiconductor IC MULTIVIBRATOR DUAL 16-TSSOP</p> |  <p>MM74HC123AMTCX AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC MULTIVIBRATOR DUAL 16-TSSOP</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  MM74HC00N |  MM74HC00SJ |  MM74HC00SJ |  MM74HC02M |  MM74HC02M |
|  MM74HC02MTC |  MM74HC02MTC |  MM74HC02MX |  MM74HC02MX |  MM74HC02MX-NL |
|  MM74HC04MTC |  MM74HC04MTC |  MM74HC04MTCX |  MM74HC04MTCX |  MM74HC04MX |
|  MM74HC04MX |  MM74HC04SJ |  MM74HC04SJ |  MM74HC04SJX |  MM74HC04SJX |
|  MM74HC08MX |  MM74HC08MX |  MM74HC08N |  MM74HC08N |  MM74HC113M |
|  MM74HC123AM |  MM74HC123AMTCX |  MM74HC123AMTCX |  MM74HC123AMX |  MM74HC123AMX |
|  MM74HC123AN |  MM74HC123AN |  MM74HC123ASJX |  MM74HC123ASJX |  MM74HC125M |
|  MM74HC125M |  MM74HC125SJX |  MM74HC125SJX |  MM74HC126MTC |  MM74HC126MTC |
|  MM74HC126N |  MM74HC126N |  MM74HC132MTC |  MM74HC132MTC |  MM74HC132MTCX |
|  MM74HC132MTCX |  MM74HC132MX |  MM74HC132MX |  MM74HC132N |  MM74HC132N |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited