







	<p><b>B39800-X3402-U910</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> B39800-X3402-U910</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> EPCOS</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> B39800-X3402-U910 EPCOS</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 745 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	B39800-X3402-U910
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	B39800-X3402-U910 EPCOS
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	745 pcs Stock
Serie	NA
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

B39800-X3402-U910 ist neu im Original, Suche B39800-X3402-U910 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B39800-X3402-U910 EPCOS mit Garantie und Vertrauen. Anfrage B39800-X3402-U910: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>B39791B7942P810</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 763/793MHZ 9SMD</p>	 <p><b>B39791B7929P810S03</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 2520 SMD</p>	 <p><b>B39801 -B7705-C610</b> EPCOS EPCOS SMD</p>	 <p><b>B39801-R2712-U310</b> EPCOS B39801-R2712-U310 EPCOS</p>
 <p><b>B39791B7942P410</b> Epcos / RF360 SAW FILTER</p>	 <p><b>B39801R2712U310</b> Epcos / RF360 SAW RES 804.5000MHZ SMD</p>	 <p><b>B39805-B1709-H310</b> EPCOS B39805-B1709-H310 EPCOS</p>	 <p><b>B39791B7942P810S3</b> Epcos / RF360 SAW FILTER</p>

heiße Teile

Mehr

- |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ⚙ B39741-B8646-P812-S05 | ➡ B39751B8300P810       | ➡ B39751B9899P810       | D B39765-B1707-H310     | ➡ B39765-B1710-H310     |
| ⊖ B39765-B1722-U310     | ⚙ B39765B1707H310       | D B39765B1710H310       | ➡ B39765B1727H810       | ➡ B39771-B8531-P810-S03 |
| ⚙ B39771-B8538-P810-S05 | ⊖ B39781-B7677-A710-S03 | ⚙ B39781-B7928-P810     | ➡ B39781-B7935-P810     | ➡ B39781-B7935-P810-S03 |
| D B39781-B8005-P810     | ⚙ B39781-B8323-P810-S05 | ⊖ B39781-B8323-P810S05  | ⚙ B39781-B8817-P810     | ➡ B39781-LI60B-A710     |
| ➡ B39781-LI85D-A710     | ➡ B39781B7935P810       | ⚙ B39781B8323P810S05    | ⊖ B39781LI85DA710       | ➡ B39791-B7929-P810     |
| ➡ B39801-R2712-U310     | ➡ B39805-B1709-H310     | D B39805B1709H310       | ⚙ B39821-B3836-U410     | ⊖ B39821-B3836-U410W9   |
| ⚙ B39821B3836U410W9     | D B39831-B1671-B510     | ➡ B39831-B5008-U410     | ➡ B39831-B5137-U410     | ➡ B39841-B4122-U410     |
| ⊖ B39841-B4180-U410     | ⚙ B39841-B7748-E510     | ➡ B39841-B7761-E410-A03 | ➡ B39841-B9003-E910     | ➡ B39841-B9003-E910-S09 |
| ⚙ B39841-B9011-E710-A03 | ⊖ B39841-B9425-M410     | ⚙ B39841-B9425-M410-S01 | D B39841-B9425-M410-S05 | ➡ B39841-B9426-M410     |
| ➡ B39841B5158U410       | ⚙ B39841B9011E710A03    | ⊖ B39841B9426M410       | ⚙ B39850-B4943-U910     | ➡ B39850B4943U910       |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited