



|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p> | <b>S-80845ANMP-ED9-T2</b>                |                    |
|  | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>           | S-80845ANMP-ED9-T2 |
| <b>Hersteller / Marke:</b>   | SEIKO                                    |                    |
| <b>Teil der Beschreibung:</b>  | S-80845ANMP-ED9-T2 SEIKO                 |                    |
| <b>RoHs Status:</b>  |  |                    |
| <b>Lagerzustand:</b>   | New original, 20800 pcs Stock Available. |                    |
| <b>Lieferr von:</b>  | Hong Kong                                |                    |
| <b>Versandweg:</b>   | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS                    |                    |

### Spezifikationen

|                |   |
|----------------|---|
| Teilenummer    | S-80845ANMP-ED9-T2                                  |
| Hersteller     | SEIKO   |
| Beschreibung   | S-80845ANMP-ED9-T2 SEIKO                            |
| Kategorie      | Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs |
| Teilstatus     | 20800 pcs Stock                                     |
| Serie          | -   |
| RoHs Status    | Lead free / RoHS Compliant                          |
| Bedingung      | New Original Stock                                  |
| Garantie       | 100% Perfect Functions                              |
| Vorlaufzeit    | 2-3days after payment.                              |
| Zahlung        | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union       |
| Versand per    | DHL / Fedex / UPS                                   |
| Hafen          | HongKong  |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com                                       |

S-80845ANMP-ED9-T2 ist neu im Original, Suche S-80845ANMP-ED9-T2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S-80845ANMP-ED9-T2 mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S-80845ANMP-ED9-T2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <br><b>S-80845ANMP</b><br>SEIKO<br>SEIKO SOT-153SOT23-5 | <br><b>S-80845ANMP-ED9</b><br>SEIKO<br>S-80845ANMP-ED9 SEIKO | <br><b>S-80845ANMP-T2</b><br>SEIKO<br>S-80845ANMP-T2 SEIKO         | <br><b>S-80845ALNP-EA9-T2</b><br>S<br>S-80845ALNP-EA9-T2 S |
| <br><b>S-80845CLMA-B66T1G</b><br>SEIKO<br>SEIKO SOT-23  | <br><b>S-80845ANMP-ED9-T2G</b><br>SEIKO<br>SEIKO SOT23-5     | <br><b>S-80845ALUP-EA9-T2</b><br>SEIKO<br>S-80845ALUP-EA9-T2 SEIKO | <br><b>S-80845ANNP-ED9-T2</b><br>SEIKO<br>SEIKO SOT23-4    |

### heiße Teile

Mehr

- |                       |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ⚙ S-80842CNMC-B83-T2  | ➡ S-80842CNMC-B83T2G | ➡ S-80842CNMC-B83T2U | D S-80842CNNB        | ➡ S-80842CNNB-B83-T2 |
| ⊣ S-80842CNNB-B83-T2G | ⚙ S-80842CNNB-B83T2G | D S-80842CNNB-B83T2U | ➡ S-80842CNUA-B83T2G | ➡ S-80843ALNP-EA7-T2 |
| ⚙ S-80843ANNP-ED7-T2  | ⊣ S-80843ANUP-ED7-T2 | ⚙ S-80843CLUA-B64T2G | ➡ S-80843CNNB-B84-T2 | ➡ S-80843CNNB-B84T2G |
| D S-80844ANMP-ED8-T2  | ⚙ S-80844CLMC-B65T2G | ⊣ S-80844CLNB        | ⚙ S-80844CLNB-B65-T2 | ➡ S-80844CLUA-B65-T2 |
| ➡ S-80844CLUA-B65T2G  | ➡ S-80844CNNB-B85-T2 | ⚙ S-80845ALNP-EA9-T2 | ⊣ S-80845ALUP-EA9-T2 | ➡ S-80845ANMP-ED9    |
| ➡ S-80845ANMP-T2      | ➡ S-80845ANUP-ED9-T2 | D S-80845CLMC-B66T2G | ⚙ S-80845CNMA-B86T1G | ⊣ S-80845CNMC-B86T2G |
| ⚙ S-80845CNNB-B86-T2  | D S-80845CNNB-B86T2G | ➡ S-80845CNUA-B86T2G | ➡ S-80846ANUP-EJA-T2 | ➡ S-80846CNNB-B87T2G |
| ⊣ S-80846CNUA-B87T2G  | ⚙ S-80846KNUA-D2CT2G | ➡ S-80847ANNP-EJBT2G | ➡ S-80847CLUA-B68T2G | ➡ S-80847CNNB-B88    |
| ⚙ S-80847CNUA-B88T2G  | ⊣ S-80847CNUA-B8MT2G | ⚙ S-80848ANNP-EJC-T2 | D S-80848CNMC-B89-T2 | ➡ S-80848CNMC-B89T2G |
| ➡ S-80848CNNB-B89-T2G | ⚙ S-80848CNNB-B89T2G | ⊣ S-80848CNUA-B89T2G | ⚙ S-80849CLNB-B7AT2G | ➡ S-80850ANUP        |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited