







	<b>DZ2J180M</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DZ2J180M
<b>Hersteller / Marke:</b>	PANASONIC	
<b>Teil der Beschreibung:</b>	DZ2J180M PANASONIC	
<b>RoHs Status:</b>		
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 3000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	DZ2J180M
Hersteller	PANASONIC
Beschreibung	DZ2J180M PANASONIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	3000 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

DZ2J180M ist neu im Original, Suche DZ2J180M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DZ2J180M mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DZ2J180M: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>DZ2J180M0L</b> Panasonic DIODE ZENER 18V 200MW SMINI2	 <b>DZ2J20000L</b> Panasonic DIODE ZENER 20V 200MW SMINI2	 <b>DZ2J200MYL</b> PANASON PANASON SOD-323	 <b>DZ2J150MOL</b> PANASON DZ2J150MOL PANASON
 <b>DZ2J18000L</b> Panasonic DIODE ZENER 18V 200MW SMINI2	 <b>DZ2J16000L</b> Panasonic DIODE ZENER 16V 200MW SMINI2	 <b>DZ2J160M0L</b> Panasonic DIODE ZENER 16V 200MW SMINI2	 <b>DZ2J160MOL</b> PANASON PANASON SOD123

### heiße Teile

Mehr

⚙ DZ2J07500L	↔ DZ2J075M0L	⇒ DZ2J075MOL	D DZ2J082M0L	⇒ DZ2J09100L
⊣ DZ2J091M0L	⚙ DZ2J10000L	D DZ2J100M	⇒ DZ2J100MOL	⇒ DZ2J10100L
⚙ DZ2J11000L	⊣ DZ2J110LYL	⚙ DZ2J110M0L	↔ DZ2J12000L	⇒ DZ2J120MOL
D DZ2J130M	⚙ DZ2J130M0L	⊣ DZ2J140M0L	⚙ DZ2J140MOL	⇒ DZ2J15000L
⇒ DZ2J150M0L	↔ DZ2J150M0LMR	⚙ DZ2J150MOL	⊣ DZ2J16000L	⇒ DZ2J160MOL
↔ DZ2J180M0L	⇒ DZ2J180MOL	D DZ2J20000L	⚙ DZ2J200MOL	⊣ DZ2J22000J
⚙ DZ2J220M0L	D DZ2J220MOL	⇒ DZ2J24000L	↔ DZ2J240MOL	⇒ DZ2J240MOL
⊣ DZ2J270M	⚙ DZ2J270MOL	↔ DZ2J270MOL	⇒ DZ2J30000L	⇒ DZ2J300MOL
⚙ DZ2J33000L	⊣ DZ2J330L0L	⚙ DZ2J330MOL	D DZ2J360MOL	⇒ DZ2J39000L
↔ DZ2J390SMD	⚙ DZ2S02400L	⊣ DZ2S03000L	⚙ DZ2S03900K8	⇒ DZ2S04300L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited