






	<p><b>B39122-B1610-U810</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> B39122-B1610-U810</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> EPCOS</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> B39122-B1610-U810 EPCOS</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 79294 pcs Stock Available.</p> <p><b>Lieferrn von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>

**Spezifikationen**

Teilenummer	B39122-B1610-U810
Hersteller	EPCOS
Beschreibung	B39122-B1610-U810 EPCOS
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	79294 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

B39122-B1610-U810 ist neu im Original, Suche B39122-B1610-U810 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie B39122-B1610-U810 mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage B39122-B1610-U810: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>B39122-B1614-U810-W09</b> EPCOS B39122-B1614-U810-W09 EPCOS	 <b>B39122-B1603-Z810</b> EPCOS B39122-B1603-Z810 EPCOS	 <b>B39122-B1653-B510</b> EPCOS B39122-B1653-B510 EPCOS	 <b>B39121B1720H810</b> Epcos / RF360 FILTER SAW 115.18MHZ 12SMD
 <b>B39121-B8575-P810</b> EPCOS B39121-B8575-P810 EPCOS	 <b>B39121B5014Z710</b> Epcos / RF360 FILTER SAW IF 119.60MHZ SMD	 <b>B39122-B1665-U510-W03</b> EPCOS B39122-B1665-U510-W03 EPCOS	 <b>B39122-B1618-U810</b> EPCOS B39122-B1618-U810 EPCOS

**heiße Teile**

Mehr

- |                         |                         |                     |                     |                         |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| ⚙ B390-13-F             | ➡ B39000-C911H-P810-A03 | ➡ B39000-T4030-P810 | D B39102-B5096-U410 | ➡ B39102B3852U410       |
| ⊣ B39109-B1602-Z810     | ⚙ B39111-B3802-H310     | D B39111-B5232-H310 | ➡ B39111-B8100-L100 | ➡ B39111-B8103-L100     |
| ⚙ B39111B3802H310       | ⊣ B39112-B1631-U810     | ⚙ B39112-B1652-B510 | ➡ B39112-B5095-U410 | ➡ B39112-B5134-U410     |
| D B39112-B5157-U410     | ⚙ B39112-B5162-U410     | ⊣ B39112-B5168-B510 | ⚙ B39112-B5169-B510 | ➡ B39112-Y6972-T901     |
| ➡ B39115Y7102L100       | ➡ B39121-B3886-H310     | ⚙ B39121-B5045-H810 | ⊣ B39121-B8575-P810 | ➡ B39122-B1603-Z810     |
| ➡ B39122-B1611-U810     | ➡ B39122-B1614-U810-W09 | D B39122-B1618-U810 | ⚙ B39122-B1653-B510 | ⊣ B39122-B1665-U510-W03 |
| ⚙ B39122-B1677-B510-W03 | D B39122-B4057-U510     | ➡ B39122-B5197-B510 | ➡ B39122B1603Z810   | ➡ B39122B1610U810       |
| ⊣ B39122B1618U810       | ⚙ B39132-B1641-U510-W03 | ➡ B39132-B1642-U810 | ➡ B39132-B1645-B510 | ➡ B39132-B1654-B510     |
| ⚙ B39132B1642U810       | ⊣ B39142-B1655-B510-W03 | ⚙ B39151-B3592-Z810 | D B39151-B5229-Z510 | ➡ B39151-B5239-H810     |
| ➡ B39152-B1608-Z810     | ⚙ B39152-B1635-U510     | ⊣ B39152-B1647-U510 | ⚙ B39152-B1656-B510 | ➡ B39152-B1664-U410     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited