







	<p>BAS40-06W</p> <p>Hersteller-Teilenummer: BAS40-06W</p> <p>Hersteller / Marke: NXP</p> <p>Teil der Beschreibung: BAS40-06W NXP</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 49802 pcs Stock Available.</p> <p>Lieferr von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BAS40-06W
Hersteller	NXP
Beschreibung	BAS40-06W NXP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	49802 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

BAS40-06W ist neu im Original, Suche BAS40-06W Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BAS40-06W mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BAS40-06W: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BAS40-06W/DG/B2 NXP BAS40-06W/DG/B2 NXP</p>	 <p>BAS40-06W-E6327 INFINEON BAS40-06W-E6327 INFINEON</p>	 <p>BAS40-06T-7-F Diodes Incorporated DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT523</p>	 <p>BAS40-06T Original SOT-523</p>
 <p>BAS40-06W E6327 INFINEON BAS40-06W E6327 INFINEON</p>	 <p>BAS40-06W,115 Nexperia DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT323</p>	 <p>BAS40-06T-7-F-36 Diodes Incorporated DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT523</p>	 <p>BAS40-06W/DG/C2 NXP BAS40-06W/DG/C2 NXP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ⚙️ BAS40-05-7-F | ➡️ BAS40-05-7-F-GIGA | ➡️ BAS40-05-E3-08 | D BAS40-05-E3-08 | ➡️ BAS40-05-GS08 |
| ⚡️ BAS40-05-V-GS08 | ⚙️ BAS40-05E6327 | D BAS40-05E6433 | ➡️ BAS40-05LT1G | ➡️ BAS40-05T |
| ⚙️ BAS40-05T-7-F | ⚡️ BAS40-05W | ⚙️ BAS40-06 | ➡️ BAS40-06-7-F | ➡️ BAS40-06-GS08 |
| D BAS40-06-V | ⚙️ BAS40-06-VS08 | ⚡️ BAS40-06/DG/B2 | ⚙️ BAS40-06E-6327 | ➡️ BAS40-06E6327 |
| ➡️ BAS40-06E6433 | ➡️ BAS40-06LT1 | ⚙️ BAS40-06LT1G | ⚡️ BAS40-06LT1G | ➡️ BAS40-06T-7-F |
| ➡️ BAS40-06W-E6327 | ➡️ BAS40-06W/DG/B2 | D BAS40-06W/DG/C2 | ⚙️ BAS40-07 | ⚡️ BAS40-07/DG |
| ⚙️ BAS40-07E6327 | D BAS40-07V | ➡️ BAS40-13 | ➡️ BAS40-40-E6327 | ➡️ BAS40-7-F |
| ⚡️ BAS40-7-G | ⚙️ BAS40-GS08 | ➡️ BAS40/DG/B2 | ➡️ BAS4002S-02LRH | ➡️ BAS4005-7 |
| ⚙️ BAS4005-7-F | ⚡️ BAS4005W-7 | ⚙️ BAS4006-7 | D BAS4006E6327 | ➡️ BAS40BRW-7-F |
| ➡️ BAS40C-AU | ⚙️ BAS40C-R1-00001 | ⚡️ BAS40CDW | ⚙️ BAS40CR1 | ➡️ BAS40CW-L_R1_000A1 |