




| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | S-80745AH-B9-T1 | |
| | Hersteller-Teilenummer: | S-80745AH-B9-T1 |
| | Hersteller / Marke: | SEIKO |
| | Teil der Beschreibung: | S-80745AH-B9-T1 SEIKO |
| | RoHs Status: | |
| | Lagerzustand: | New original, 1397 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

Spezifikationen

| | |
|----------------|---|
| Teilenummer | S-80745AH-B9-T1 |
| Hersteller | SEIKO |
| Beschreibung | S-80745AH-B9-T1 SEIKO |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs |
| Teilstatus | 1397 pcs Stock |
| Serie | - |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |

S-80745AH-B9-T1 ist neu im Original, Suche S-80745AH-B9-T1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S-80745AH-B9-T1 mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S-80745AH-B9-T1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>S-80745AN SEIKO S-80745AN SEIKO</p> |  <p>S-80745AL-A9 RICOH RICOH SOT89</p> |  <p>S-80744HL SEIKO SEIKO SOT-89</p> |  <p>S-80744AN-D8-T1 SEIKO S-80744AN-D8-T1 SEIKO</p> |
|  <p>S-80744HL-U8-T1 SEIKO S-80744HL-U8-T1 SEIKO</p> |  <p>S-80745AM-D9-T1 SEIKO S-80745AM-D9-T1 SEIKO</p> |  <p>S-80745AN-B9-T1 SEIKO S-80745AN-B9-T1 SEIKO</p> |  <p>S-80745-SN-D9-T1 SEIKO SEIKO SOT23-5</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ⚙ S-80739SN-D3-T1 | ➔ S-80740AH | ➔ S-80740AH-B4-T1 | D S-80740AL-A4-T1 | ➔ S-80740AL-A4T1G |
| ⊣ S-80740AN | ⚙ S-80740AN-D4-T1 | D S-80740SL | ➔ S-80740SL-A4-T1 | ➔ S-80740SN-D4-T1 |
| ⚙ S-80741AL-A5-T1 | ⊣ S-80741AN | ⚙ S-80742AL-A6-T1 | ➔ S-80742AN | ➔ S-80742AN-D6-F1 |
| D S-80742AN-D6-T1 | ⚙ S-80742SL-A6-T1 | ⊣ S-80742SN | ⚙ S-80742SN-D6-T1 | ➔ S-80743AL |
| ➔ S-80743AN | ➔ S-80743AN-D7-T1 | ⚙ S-80744AL-A8-T1 | ⊣ S-80744AN-D8-T1 | ➔ S-80744HL-U8-T1 |
| ➔ S-80745AL-A9-T1 | ➔ S-80745AM-D9-T1 | D S-80745AN | ⚙ S-80745AN-B9-T1 | ⊣ S-80745AN-D9-T1 |
| ⚙ S-80745SL-A9-T1 | D S-80745SL-A9-T2 | ➔ S-80745SL-A9-X | ➔ S-80745SN | ➔ S-80745SN-D9-T1 |
| ⊣ S-80746AL-EA-T1 | ⚙ S-80746AN-JA-T1 | ➔ S-80747AL-EB-T1 | ➔ S-80747AN-JB-T1 | ➔ S-80749AN-JD-T1 |
| ⚙ S-80750AN-JE-T1 | ⊣ S-80750SN-JE-T1 | ⚙ S-80750SNJET1 | D S-80751AN-JF-T1 | ➔ S-80751SN-JF-T1 |
| ➔ S-80752AN-JG-T1 | ⚙ S-80755AL-EK-T1 | ⊣ S-80761SL-ER-T1 | ⚙ S-80763AN-JT-T1 | ➔ S-80763AN-JT-T1G |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited