










| | | |
|---|---|-----------|
|  | 513380374 | |
| | Hersteller-Teilenummer: | 513380374 |
| Hersteller / Marke: | MOLEX | |
| Teil der Beschreibung: | 513380374 MOLEX | |
| RoHs Status: | | |
| Lagerzustand: | New original, 6641 pcs Stock Available. | |
| Lieferr von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

Spezifikationen

| | |
|----------------|---|
| Teilenummer | 513380374 |
| Hersteller | MOLEX |
| Beschreibung | 513380374 MOLEX |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs |
| Teilstatus | 6641 pcs Stock |
| Serie | - |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |

513380374 ist neu im Original, Suche 513380374 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 513380374 mit Garantie und Vertrauen. Anfrage 513380374: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>51338-9974 MOLEX 51338-9974 MOLEX</p> |  <p>5133831E.2.5R General Cable CABLE CAT5E 8COND RED 2500'</p> |  <p>513384 Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY ISOLATED POSITION</p> |  <p>51338-6473 Affinity Medical Technologies - a Molex company CONN RCPT BTB 64POS DL VERT SMD</p> |
|  <p>513382474 MOLEX 513382474 MOLEX</p> |  <p>5133831E.2R General Cable CABLE CAT5E 8COND RED 2000'</p> |  <p>51338-4473 Affinity Medical Technologies - a Molex company CONN RCPT BTB 44POS DL VERT SMD</p> |  <p>513385 Grayhill, Inc. SWITCH ROTARY SP-12POS BCD</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| ⊗ 0805YA181KAT2A | ↔ 1206AA511JAT1A | ⇒ 1206CC471KAT1A | D 1812HC152KATBE | ⇒ 2MBI1400VXB-120P-50 |
| ⊣ 3DF300R07PE4_ENG | ⊗ 513382474 | D AD680ARZ-REEL7 | ⇒ BCM5464RA | ⇒ BL8550-33CA |
| ⊗ CD4094BCWWM | ⊣ CGA1A2C0G1H101J030BA | ⊗ CL10B332KB8SFNC | ↔ DM74ALS520N | ⇒ EL1506CRE-T13 |
| D FAN7528MX | ⊗ FDS9952-NL | ⊣ G5V-2-H-24VDC | ⊗ HCPL-0501R1M | ⇒ IRU1239SCCP. |
| ⇒ ISL6119HIB | ↔ IXTK120N25P | ⊗ L6571BDTR-LF | ⊣ LD055A151JAB2A | ⇒ LM2903QPWRRB |
| ↔ LM385BYMX-2.5 | ⇒ LRC-LRF2010LF-01-R020 | D LTC3114EDHC-1#PBF | ⊗ LTW-193TB5 | ⊣ LX8587A-3.3CDD |
| ⊗ M24C08-WDW6 | D MA3X721-TX | ⇒ MAX148BEAP | ↔ NE76038-T1 | ⇒ PCA9530DR |
| ⊣ RQ3E130BN | ⊗ RT8293ALZSP | ↔ SCY99076AR2G | ⇒ SI5330C-B00209-GMR | ⇒ SN74HC273N |
| ⊗ SPN5001S23RGB | ⊣ SW34CXC13C | ⊗ T130N06WOC | D TLE7273-2GV | ⇒ TZMB24-GS08 |
| ↔ UCC38C45P | ⊗ V300A5C400AN3 | ⊣ VI-RU310-EUUU | ⊗ W25Q256FVEIM | ⇒ WM8523GEFL/RV |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited