









| | |
|---|--|
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | <h2 style="color: red;">MAZS0680HL</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: MAZS0680HL</p> <p>Hersteller / Marke: Original</p> <p>Teil der Beschreibung: MAZS0680HL Original</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 15000 pcs Stock Available.</p> <p>Lieferrn von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|----------------|---|
| Teilenummer | MAZS0680HL |
| Hersteller | Original |
| Beschreibung | MAZS0680HL Original |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs |
| Teilstatus | 15000 pcs Stock |
| Serie | - |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |

MAZS0680HL ist neu im Original, Suche MAZS0680HL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAZS0680HL mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MAZS0680HL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>MAZS0680ML/MAZS068001FX/0603-6.8V Panasonic MAZS0680ML/MAZS068001FX/0603-6.8V PANASONIC</p> |  <p>MAZS068001FX Panasonic MAZS068001FX Panasonic</p> |  <p>MAZS0680ML Panasonic DIODE ZENER 6.8V 150MW SSMINI2</p> |  <p>MAZS0680M2MT+ Original MAZS0680M2MT+ Original</p> |
|  <p>MAZS0680M panason panason SOD523</p> |  <p>MAZS0680LL Original MAZS0680LL Original</p> |  <p>MAZS06800FX PANASONIC MAZS06800FX PANASONIC</p> |  <p>MAZS06800L+ PANASON PANASON SOD-523</p> |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| ⚙ MAZS051008SO | ↔ MAZS05100L | ⇒ MAZS05100L+ | D MAZS0510H | ⇒ MAZS0510HL |
| ⊖ MAZS0510LL | ⚙ MAZS0510ML | D MAZS051GHL | ⇒ MAZS05600L | ⇒ MAZS0560HL |
| ⚙ MAZS0560LL | ⊖ MAZS0560M | ⚙ MAZS0560M1ER | ↔ MAZS0560ML | ⇒ MAZS056G08+ |
| D MAZS056G0L | ⚙ MAZS056GHL | ⊖ MAZS056GML | ⚙ MAZS056M1ER | ⇒ MAZS0620LL |
| ⇒ MAZS0620ML | ↔ MAZS062GML | ⚙ MAZS0680-H | ⊖ MAZS068001FX | ⇒ MAZS06800L |
| ↔ MAZS0680LL | ⇒ MAZS0680M2MT+ | D MAZS0680ML | ⚙ MAZS068G0L | ⊖ MAZS068G0LS0 |
| ⚙ MAZS068G0LS0+ | D MAZS068GMLBF | ⇒ MAZS0750HL | ↔ MAZS0750LL | ⇒ MAZS0750ML |
| ⊖ MAZS0750ML+ | ⚙ MAZS075GHL | ↔ MAZS075GLL | ⇒ MAZS075GOL | ⇒ MAZS082008SO/0603-8.2V |
| ⚙ MAZS08200L | ⊖ MAZS0820HL | ⚙ MAZS0820ML | D MAZS082G08SO | ⇒ MAZS082GHLBF |
| ↔ MAZS082GLL | ⚙ MAZS0910LL | ⊖ MAZS091G08S0 | ⚙ MAZS091G08SO | ⇒ MAZS091GMLBF |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited